

SM-6000 SSP SMART

Inteligentní váha s AI rozpoznáváním



NOVUM[®]
GLOBAL



Rychlá identifikace
Vysoká přesnost
Snadná obsluha

Integrovaný modul Edge computing AI váhy SM-6000 SSP SMART pomáhá maloobchodníkům využívat sílu kognitivní inteligence na podnikové úrovni a umožňuje rychlou a přesnou identifikaci produktů pro plynulý zážitek z vážení.

VÝHODY

Integrovaný modul AI s kamerou pro nasazení swiH

Optimalizované zpracování obrazu s Edge computing


Jednoduché samovážení s minimálním počtem dotykových bodů

Snižuje nesprávný výběr a úbytek

Konzistentní výkon u různých ekologických nákupních tašek

Vestavěná LED dioda zajišťuje optimální detekci i při slabém osvětlení podmínky

VNĚJŠÍ ROZMĚRY (MM)



SPECIFIKACE

Kapacita	Rozlišení	Max. 6 kg	Max. 15 kg / 30 lb	Max 30 kg
Jeden interval	1/ 3 000	e=2 g	e= 5 g/ 0,01 lb	e= 10 g
	1/ 6 000	e=1 g		e= 5 g
	1/ 7 500		e= 2 g	
Kapacita	Rozlišení	Max. 3/ 6 kg	Max. 6 / 15 kg	Max. 15 / 30 kg
Multi Interval	1 / 3 000	e=1 /2g	e=2 /5g	e=5 /10g

MODEL SM-6000 SSP SMART

Model	SM-6000 SSP SMART
Rozměry Š x H x V (mm)	364 x 464 x 762
Displej operátora	15" TFT XGA s kapacitním dotykem (768 x 1024)
Kamera	Rozlišení 480p s vestavěnou LED
Štítek/Útlenka	Typy
	Průměr role
	Šířka role
	Šířka tisku
	Rychlost tisku
	Rozlišení tisku
Zdroj napájení	Shoda s 80PLUS Power Saving**
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Vlhkost	15 % až 85 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Standardní rozhraní	Ethernet 10 / 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11
Čistá hmotnost	16,7 kg
Volitelné	Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, InfoTag e.Label s Hi-Touch, základní stanice, identifikace rychlosti
Tovární volba	Automatický senzor náklonu



Pro dosažení maximální rychlosti tisku je nutný vysoce citlivý termopapír.
** 100-120 V AC Gold (Severní Amerika, Kanada a Japonsko)
210-240 V AC Silver (Evropa, Velká Británie a většina Asie)

3 JEDNODUCHÉ KROKY



01 VÁŽENÍ

Položte předmět na vážicí misku



02 VÝBĚR

AI vygeneruje nejvhodnější výsledek pro snadný výběr PLU



03 TISK/SKENOVÁNÍ

Vytiskněte štítek a nalepte jej na tašku. Případně naskenujte QR kód na obrazovce.



- Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
- Splňuje nebo překračuje požadavky OIML třídy III

